

1. Lavacentrifughe ad alto fattore G da fissare a pavimento

UW105, UW130, UW160, UW200

Caratteristiche e vantaggi

- Controllo UniLinc per centrifuga fattore G 300 (UW105, UW130, UW160) e fattore G 200 (UW200)
- Tecnologia di risciacquo per cicli ridotti e risparmio dell'acqua
- Costruite per un funzionamento ininterrotto (24 ore su 24)
- Doppio scarico
- Collegamento detersivo liquido
- Riscaldamento elettrico o a vapore
- Telaio in acciaio sovradimensionato
- Cesto e vasca in acciaio inox
- Pale del cesto perforate per massimizzare l'azione di lavaggio

Opzioni

- Comando M30 (microcomputer programmabile) - (UW105 130)
- Vaschetta detersivi a 5 scomparti



SPECIFICHE		UW105		UW130		UW160		UW200	
Capacità – kg (lb)		45 (105)		56 (130)		68 (160)		91 (200)	
Diametro cesto – mm (in)		914 (36)		1067 (42)		1067 (42)		1067 (42)	
Profondità cesto – mm (in)		686 (27)		622 (24 1/2)		762 (30)		953 (37 1/2)	
Volume cesto – litri (cu. ft.)		450 (15.9)		555 (19.6)		682 (24.1)		852 (30.1)	
Larghezza – mm (in)		1090 (40 3/25)		1171 (46 1/8)		1171 (46 1/8)		1171 (46 1/8)	
Profondità – mm (in)		1435 (56 1/2)		1384 (54 1/2)		1524 (60)		1715 (67 1/2)	
Altezza – mm (in)		1755 (69 2/25)		1932 (76 1/20)		1932 (76 1/20)		1932 (76 1/8)	
Apertura oblo – mm (in)		533 (21)		630 (24 13/16)		630 (24 13/16)		630 (24 13/16)	
Altezza fondo oblo dal pavimento – mm (in)		713 (28 3/32)		758 (29 13/16)		758 (29 13/16)		758 (29 13/16)	
Motore - kW (HP)		5.6 (7.5)		7.5 (10)		7.5 (10)		7.5 (10)	
Opzioni di comando		M30 UniLinc™		M30 UniLinc™		UniLinc™		UniLinc™	
N. totale delle velocità disponibili		M Sp V Sp		M Sp V Sp		V Sp		V Sp	
		6 8		6 8		8		8	
Velocità del cesto – rpm (fattore G)	Delicata	28 (.40)		28 (.40)		26 (.40)		26 (.40)	
	Lavaggio	39 (.78)		39 (.78)		36 (.77)		36 (.77)	
	Distribuzione	70 (2.5)		70 (2.5)		65 (2.5)		65 (2.5)	
	Centrifuga molto lenta	230 (27)		230 (27)		213 (27)		213 (27)	
	Centrifuga lenta	443 (100)		443 (100)		410 (100)		410 (100)	
	Centrifuga media	626 (200)		626 (200)		579 (200)		579 (200)	
	Centrifuga veloce	—		700 (250)		—		648 (250)	
	Centrifuga molto veloce	—		766 (300)		—		710 (300)	
Centrifuga velocissima	—		—		—		—		
Diametro scarico – mm (in)		1 @ 76 (3)		2 @ 76 (3)		2 @ 76 (3)		2 @ 76 (3)	
Collegamento vapore - mm (in)		13 (1/2)		19 (3/4)		19 (3/4)		19 (3/4)	
Collegamento presa d'acqua – mm (in)		2 @ 19 (3/4)		4 @ 19 (3/4)		2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)		2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)	
Dimensioni imballaggio appr. - mm (in)	Larghezza	1097 (43 3/16)		1250 (49 3/16)		1250 (49 3/16)		1250 (49 3/16)	
	Profondità	1570 (61 13/16)		1646 (64 13/16)		1646 (64 13/16)		1836 (72 1/4)	
	Altezza	1763 (69 3/8)		1941 (76 3/8)		1941 (76 3/8)		1941 (76 3/8)	
Peso netto – kg (lb)		771 (1700)		925 (2040)		939 (2070)		980 (2160)	
Peso con imballaggio – kg (lb)		794 (1750)		953 (2100)		966 (2130)		1007 (2220)	
Peso con imballaggio in cassa a stecche – kg (lb)		862 (1900)		1025 (2260)		1039 (2290)		1084 (2390)	
Omologazioni*		cULus, CE		cULus, CE		cULus, CE		cULus, CE	

UniMac si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto, in qualsiasi momento e senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto di carattere informativo e non vincolanti.