

1. Lavacentrifughe a fattore G 400 da fissare a pavimento

UW045, UW065, UW085

Caratteristiche e vantaggi

- Cesto e vasca in acciaio inox
- Pale del cesto perforate per massimizzare l'azione di lavaggio
- Controllo UniLinc per centrifuga fattore G 400 (UW045, UW065) e fattore G 300 (UW085)
- Tecnologia di risciacquo per cicli ridotti e risparmio dell'acqua
- Costruite per un funzionamento ininterrotto (24 ore su 24)
- Doppio scarico (UW085)
- Collegamento detersivo liquido
- Riscaldamento elettrico o a vapore
- Telaio in acciaio sovradimensionato

Opzioni

- Comando M30 (microcomputer programmabile)
- Vaschetta detersivi a 5 scomparti



SPECIFICHE		UW045			UW065			UW085	
Capacità – kg (lb)		21 (45)			28 (65)			37 (85)	
Diametro cesto – mm (in)		787 (31)			787 (31)			914 (36)	
Profondità cesto – mm (in)		422 (16 5/8)			561 (22 1/8)			559 (22)	
Volume cesto – litri (cu. ft.)		207 (7.3)			275 (9.7)			368 (13)	
Larghezza – mm (in)		867 (34 1/8)			867 (34 1/8)			1019 (40 1/8)	
Profondità – mm (in)		1126 (44 21/64)			1266 (49 53/64)			1308 (51 1/2)	
Altezza – mm (in)		1642 (64 5/8)			1642 (64 5/8)			1717 (67 19/32)	
Apertura oblò – mm (in)		452 (17 51/64)			452 (17 51/64)			533 (21)	
Altezza fondo oblò dal pavimento – mm (in)		713 (28 3/32)			713 (28 3/32)			713 (28 3/32)	
Motore - kW (HP)		3.7 (5)			3.7 (5)			5.6 (7.5)	
Opzioni di comando		M30		UniLinc™	M30		UniLinc™	M30	UniLinc™
N. totale delle velocità disponibili		L Sp	M Sp	V Sp	L Sp	M Sp	V Sp	M Sp	V Sp
		5	6	9	5	6	9	6	8
Velocità del cesto – rpm (fattore G)	Delicata	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	28 (.40)	28 (.40)
	Lavaggio	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	39 (.78)	39 (.78)
	Distribuzione	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
	Centrifuga molto lenta	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	230 (27)	230 (27)
	Centrifuga lenta	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	443 (100)	443 (100)
	Centrifuga media	—	674 (200)	674 (200)	—	674 (200)	674 (200)	626 (200)	626 (200)
	Centrifuga veloce	—	—	754 (250)	—	—	754 (250)	—	700 (250)
	Centrifuga molto veloce	—	—	826 (300)	—	—	826 (300)	—	766 (300)
Centrifuga velocissima	—	—	954 (400)	—	—	954 (400)	—	—	
Diametro scarico – mm (in)		76 (3)			76 (3)			1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)
Collegamento vapore - mm (in)		13 (1/2)			13 (1/2)			13 (1/2)	
Collegamento presa d'acqua – mm (in)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)
Dimensioni imballaggio appr. - mm (in)	Larghezza	945 (37 13/64)			945 (37 13/64)			1097 (43 3/16)	
	Profondità	1370 (53 13/16)			1370 (53 13/16)			1570 (61 13/16)	
	Altezza	1650 (65)			1650 (65)			1763 (69 3/8)	
Peso netto – kg (lb)		490 (1080)			499 (1100)			757 (1670)	
Peso con imballaggio – kg (lb)		508 (1120)			522 (1150)			780 (1720)	
Peso con imballaggio in cassa a stecche – kg (lb)		567 (1250)			581 (1280)			848 (1870)	
Omologazioni*		ETL, CE			ETL, CE			cETLus, CE	

UniMac si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto, in qualsiasi momento e senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto di carattere informativo e non vincolanti.